

取扱説明書

モンキーマルチリフレクター
ヘッドライトレンズAssy

商品ID

1019,2283
2284,2285



特長

大人気のマルチリフレクターヘッドライトレンズAssy
ノーマルヘッドライトを『マルチリフレクター』に変更することで、ヘッドライトの照度アップ！
ホンダ5L/FIモンキー車、12Vゴリラ、エイプヘッドライトに無加工で取り付けできる！
ダイヤモンドカットのリフレクター反射板を用い、照度が各段にアップします。

適合車

モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50J-1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50J-1300017～1510400
モンキー/ゴリラ(12V) Z50J-2000001～/AB27-1000001～

仕様

ポリカーボネートレンズサイズ 130mm
装備バルブ スーパーホワイトPH7 12V 30/30w
取り付け幅 155mm

内容品

マルチリフレクターヘッドライトレンズ組立済み・・・1式
・スーパーホワイトPH7 12V 30/30w(組込済み)
・ハーネス3極端子110型メスカプラー(組込済み)

各配線色について

緑色⇒アース、青色⇒Hiビーム照明、白色⇒Loビーム照明

取扱い方法

付属
コネクター
の場合



①この取り付け方法は付属配線を使用して取り付け
する場合は、純正のヘッドライトCOMPコード、ソケット
Assyを取り外します。
次に付属のハーネス3極端子110型メスカプラーを取
り付けしてください。3ヶのピンの凸凹がかみ合う位置
で電球にソケットを押し当てながら45度ほど時計回り
にひねって取り付けします。

純正
コネクター
の場合



②この取り付け方法はホンダ純正配線を使用して取
り付けする場合は、純正のヘッドライトCOMPコー
ド、ソケットAssyを取り外します。
次にホンダ純正配線ハーネス3極端子110型メスカプ
ラーを取り付けしてください。3ヶのピンの凸凹がかみ
合う位置で電球にソケットを押し当てながら45度ほど
時計回りにひねって取り付けします。
* 12Vモンキー・ゴリラ ソケット仕様

ヘッド
ライト
取り付け



③取り付け完成イメージ
ヘッドライトケースの内側上側にある爪とリムにある
爪を噛み合わせ、レンズをかぶせます。配線がヘッド
ライトケースとリムに挟まらないよう注意します。
4時、8時の方向にあるネジをプラスドライバーで締め
付け作業終了です。
(作業開始時と逆の手順です)

関連部品

6V用ギボシコネクター⇒6Vモンキーダックス用ヘッドライトコネクターNO4269
6V用電球その1⇒スーパーホワイトヘッドライトバルブ6V 15/15W NO4268
6V用電球その2⇒6Vヘッドライトクリアダブル球H&M NO3986
*その他関連パーツやアフターパーツは当社にお問い合わせください。



注意事項

ヘッドライト電球には様々なワット数があります。高いワット数を選択することで、照度
が増すという考えが一般的ですが、ヘッドライト周辺の蓄熱量が大きく、条件によっ
てはレンズが溶けるなどの弊害が発生することがあります。必ず30W以下の電球をご使
用ください。6V車の場合、電球やコネクター交換をいただくことでご使用が可能です。
その際はオプション部品を別途購入してください。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで