

# 取扱説明書

## カブ用マルチリフレクター ヘッドライトレンズ

商品ID

2286.2287  
2288.2448



**□特長**

大人気のカブ用マルチリフレクターヘッドライトレンズAssyが無加工で簡単取り付け！  
ノーマルヘッドライトを『マルチリフレクター』に変更することで、ヘッドライトの照度アップ！  
好みに応じて4カラーパターンよりレンズを選択可能です！

**□適合車**

- リトルカブ全車種（97年～C50-4300001～・AA01-3000001～）
- スーパーカブDX/STD(93年～C50-040001～/93年～ C70 C90 ※カスタムは除く)

**□仕様**

ポリカーボネートレンズサイズ 108mm  
装備バルブ スーパーホワイトPH7 12V 30/30w

**□内容品**

- マルチリフレクターヘッドライトレンズ組立済み・・・1式
- ・スーパーホワイトPH7 12V 30/30w(組込済み)
- ・3極端子メスカプラーソケットAssy(組込済み)

**□各配線色について**

緑色⇒アース、青色⇒Hiビーム照明、白色⇒Loビーム照明

**□取扱い方法**

**取付け前  
に端子を  
修正す  
る。**



①.先端が細気味のマイナスドライバーで3極端子メスカプラーソケットAssyの中央端子と上から見て右側の端子の爪を若干右側に向けるように曲げます。一旦コネクタカプラーと合わせ、それでも爪が曲がっている場合にはもう一度修正を行ってください。修正完了後、コネクタを接続してください。

**光軸を調  
整する。**



②.夜間走行時に光軸方向が気になる場合はリム下側のネジを緩め、レンズを指先で軽く押していただくと向きが変わります。調整完了後、ネジは締め付けてください。

**ヘッド  
ライト  
取付け。**



③.取り付け完成イメージ

**□関連部品**

- ・フォーカス(FOCUS) 二輪車一般前照灯12V NO1874¥310
- ・スーパーホワイトヘッドライトバルブ12V30/30W NO0976¥1130
- \*その他関連パーツやアフターパーツは当社にお問い合わせください。



**注意事項**

ヘッドライト電球には様々なワット数があります。高ワット数を選択することで、照度が増すという考えが一般的ですが、ヘッドライト周辺の蓄熱量が大きく、条件によってはレンズが溶けるなどの弊害が発生することがあります。必ず30W以下の電球をご使用ください。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで